FABORY

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Laiton CU2/CU3 M3X16

Numéro d'article	48180.030.016
Marque	-
UBB	950353208867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492849755
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	16 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NEN	≈2371
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Dessin technique