
FABORY



Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X60

Numéro d'article	51018.080.060
Marque	-
UBB	500635895062
UNSPSC	31161620
EAN	8715494552042
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	60 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665
DIN	≈6921
ISO	≈4162

Spécifications techniques

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	60
P	1.25
s	13

Dessin technique

