FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X140

Numéro d'article	53570.120.140
Marque	-
UBB	500571286425
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541992
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	140 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241

Spécifications techniques

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	140
P	1.75
s	10

Dessin technique

