FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M20X100

Numéro d'article	53570.200.100
Marque	-
UBB	950351844986
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319814
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	100 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Spécifications techniques

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Filetage total quand L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	100
P	2.5
s	17

Dessin technique

