FABORY



Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X80

Numéro d'article	53570.240.080
Marque	-
UBB	500571288405
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136730
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	80 mm
Classe	80
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762

Spécifications techniques

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Filetage total quand L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	80
P	3
s	19

Dessin technique

