FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M24X100

Numéro d'article	55000.240.100
Marque	-
UBB	950351854209
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321718
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	100 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Dessin technique



L (mm)	100
P	3
s	36