FABORY

# FISCHER Cheville universelle UX/UX-R Plastique UX UX 12

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 63276.120.001 |
| Marque | - |
| UBB | 500501385495 |
| UNSPSC | 31162103 |
| EAN | 4006209627587 |
| PKG. de 25 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Matière | Plastique |
| Tapez non. | UX |
| Info | Charge admissible en kN valable uniquement en utilisant la vis du plus grand diamètre ( valeur en gras ) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7UX |

## Normes

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Brique pleine ≥ Mz12 | 0.7 |
| Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4) | 0.6 |
| D (mm) | 12 |
| Profondeur de forage (min.) | 85 |
| Foret ø | 12 |
| Parp. perf. silico-calcaire KSL12 | 0.8 |

## Dessin technique



| | |
|---|---|
| L (mm) | 70 |
| Brique à perf. verticales HLz12 | 0.3 |
| Vis à bois et panneaux | 8 |

FABORY