FABORY



FISCHER Cheville pour béton cellulaire Plastique Nylon (polyamide) GB 8

Numéro d'article	63300.080.001
Marque	-
UBB	950372003422
UNSPSC	31162103
EAN	4006209504918
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Couleur	Gris
Matière	Plastique
Approbation	Zulassung
Tapez non.	GB
Info	* Tensile zone of cellular concrete roof- and ceiling panels acc. DIN 4223Les charges admissibles sont valides pour vis de sécurités de fischer.Pour le design respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Agrément technique Européen ainsi que sur la notice de pose.

Normes

Spécifications techniques

Béton cellulaire ≥ P3,3 (GB3,3)	0.3
Béton cellulaire ≥ P4,4 (GB4,4)	0.4
Béton cellulaire ≥ PB2, PP2 (G2)	0.2

Dessin technique

Béton cellulaire ≥ PB3,3 (GB3,3)*	0.3
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)	0.4
Profondeur de forage (min.)	60
Foret ø	8
L (mm)	50
Vis ø	5
Type	GB 8