
FABORY



Écrou noyé ouvert, tête cylindrique, fût cannelé Acier inoxydable (Inox) A2 5 OCH 30

Numéro d'article	69025.050.030
Marque	-
UBB	500511516576
UNSPSC	31161703
EAN	8715494143370
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	13 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2

Normes

Spécifications techniques

Foret ø	7
Epaisseur de serrage	0.5-3.0
l [+0,5/-0]	13
ø d	5
ø dk	10
Type	5 OCH 30

Dessin technique

