
FABORY



Écrou noyé ouvert, tête cylindrique, fût cannelé Acier inoxydable (Inox) A2 8 OCH 30

Numéro d'article	69025.080.030
Marque	-
UBB	500511516816
UNSPSC	31161703
EAN	8715494143400
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	17.5 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2

Normes

Spécifications techniques

Foret ø	11
Epaisseur de serrage	0.5-3.0
l [+0,5/-0]	17.5
ø d	8
ø dk	15
Type	8 OCH 30

Dessin technique

