
FABORY



Écrou noyé ouvert, tête cylindrique, fût cannelé Acier inoxydable (Inox) A2 8 OCH 55

Numéro d'article	69025.080.055
Marque	-
UBB	500511516998
UNSPSC	31161703
EAN	8715494143417
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2

Normes

Spécifications techniques

Foret ø	11
Epaisseur de serrage	3.0-5.5
l [+0,5/-0]	20
ø d	8
ø dk	15
Type	8 OCH 55

Dessin technique

