FABORY



Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #6-32X3/4

Numéro d'article	U24540.013.0075
Marque	-
UBB	500624943931
UNSPSC	31161504
EAN	8715492973078
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	NO.6
Longueur	3/4 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Low carbon steel
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	32
Info	Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.Vis de diamètre No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Normes

ASME	B18.6.3

Spécifications techniques

A (max.)	0.262
H (max.)	0.083
J (max.)	0.048
T (max.)	0.038

Dessin technique

