FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar, ISO metrikus menettel DIN 931 Acél** Tűzi **horganyzott 8.8 M8X35**

Cikkszám	01400.080.035
Márka	-
UBB	950351186941
UNSPSC	31161620
EAN	8715492408068
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	35 mm
Osztály	8.8
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Tűzi horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Az ISO METRIKUS menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokhoz a menet a szokásosnál kisebb méretre van hengerelve, így a galvanizálás UTÁN megfelel a h tűrés-osztályú jobb oldali idomszernek.Ennek a gyártási módnak az előnye, hogy a fejescsavarok bármilyen menetes furatban gond nélkül használhatók.A

Szabványok

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

hozzájuk tartozó ISO METRIKUS csavaranyák menete megfelel a galvanizálás UTÁN a 6H tűrési osztály előírásainak, így tökéletesen illeszkednek a fejescsavarokra.ISO metrikus

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Műszaki **rajz**

