FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzivált 10.9 M16X90**

Cikkszám	04104.160.090
Márka	-
UBB	955351439455
UNSPSC	31161620
EAN	8715494029339
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M16
Hossz	90 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzivált
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Szabványok

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Műszaki **rajz**



L (mm)	90
P	2
s	24