FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X80**

Cikkszám	04105.140.080
Márka	-
UBB	500505562529
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439411
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M14
Hossz	80 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.


Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14

Műszaki **rajz**



k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

FABORY