FABORY

# Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 10.9 M6X25**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 04110.060.025 |
| Márka | - |
| UBB | 950351330168 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492117212 |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M6 |
| Hossz | 25 mm |
| Osztály | 10.9 |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon |
| Fej alak | Hatszögletű fej |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Felületkezeletlen |
| Menetek | Metrikus menet |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| NEN | 1568 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-114 |
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 25 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Műszaki **rajz**

