FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X12**

Cikkszám	04116.060.012
Márka	-
UBB	500571176782
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147545
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	12 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Műszaki **rajz**

