FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X35**

Cikkszám	04116.100.035
Márka	-
UBB	500571177855
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147651
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	35 mm
Osztály	10.9
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek	Metrikus menet
Info	A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Szabványok

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Műszaki **specifikációk**

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Műszaki **rajz**

