FABORY



# **Hatlapú** belső **kulcsnyílású csavar, metrikus extra finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X1,50X40**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 07041.200.040 |
| Márka | - |
| UBB | 500644783945 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8717077026940 |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M20 |
| Hossz | 40 mm |
| Osztály | 12.9 |
| Behajtási tulajdonságok | Hatlapú bemélyedés |
| Fej alak | Trapézfej |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Felületkezeletlen |
| Menetek | Metrikus extra finom menet |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |


## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| ISO | 12474 |
| DIN | 912 |
| NF | E25-125 |
| ASME | B18.3.1M |
| BS | 4168-1 |
| NEN | 1241 |

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| b | 40 |
| d-D | M20 |
| dk (max.) | 30 |
| Tövigmenetes L ≤ | 70 |

## Műszaki **rajz**



| | |
|---|---|
| k (max.) | 20 |
| L (mm) | 40 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |

FABORY