FABORY



# **Hatlapú** belső **kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M20X100**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 07065.200.100 |
| Márka | - |
| UBB | 500644815218 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8717077030077 |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M20 |
| Hossz | 100 mm |
| Osztály | 8.8 |
| Behajtási tulajdonságok | Hatlapú bemélyedés |
| Fej alak | Trapézfej |
| Anyag | Acél |
| Menetirány | Jobb |
| Felületkezelés | Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc |
| Menetek | Metrikus menet |
| Info | A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát. |


## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| BS | 4168-1 |
| NEN | 1241 |
| ASME | B18.3.1M |
| NF | E25-125 |
| DIN | 912 |
| ISO | 4762 |

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| b | 52 |
| d-D | M20 |
| dk (max.) | 30 |
| Tövigmenetes L ≤ | 75 |
| k (max.) | 20 |

## Műszaki **rajz**



| | |
|---|---|
| L (mm) | 100 |
| P | 2.5 |
| s | 17 |