FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású,** alacsonyfejű **csavar DIN 7984 Acél Horganyzott 08.8 M3X20**

Cikkszám	07090.030.020
Márka	-
UBB	500645085886
UNSPSC	31161605
EAN	8717077058460
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	20 mm
Osztály	08.8
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Lapos fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.Rozsdamentes

Szabványok

DIN	7984

acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki **specifikációk**

b (min.)	12
d-D	M3
dk	5.5
Tövigmenetes L ≤	18
k	2
L (mm)	20
P	0.5
s	2

Műszaki **rajz**

