FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású,** félgömbfejű **csavar, peremmel ISO 7380-2 Acél Horganyzott 010.9 M6X14**

Cikkszám	07141.060.014
Márka	-
UBB	500501681083
UNSPSC	31161518
EAN	8715494266192
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	14 mm
Osztály	010.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Félgömbfej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve

Szabványok

ISO	7380-2

az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
dc (max.)	13.6
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	3.3
L (mm)	14
P	1
s	4

Műszaki **rajz**

