
FABORY



Hatlapfejű, **részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M10X20**

Cikkszám	08200.100.020
Márka	-
UBB	500645155424
UNSPSC	31161620
EAN	8717077066175
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Hossz	20 mm
Osztály	4.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.


Szabványok

NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697
DIN	601/555

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20

Műszaki **rajz**



m	8
P	1.5
s	17

FABORY