FABORY

Hatlapfejű, **részmenetes csavar nyomástartó edényekhez, stb. ISO 4014 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M20X130**

Cikkszám	08750.200.130
Márka	-
UBB	950351670308
UNSPSC	31161620
EAN	8715492563965
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M20
Hossz	130 mm
Osztály	5.6
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél (AD-W7)
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai:Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók

Szabványok

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

–10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken és max. 40 bar túlnyomáson, M30 méretig bezárólag.Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek.A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, így elegendő a védjegy és az osztály megjelölése.Ez a tanúsítvány, amelyet ”Lloyd's Register Energy”.nyomástartó edényekhez

Műszaki **specifikációk**

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Műszaki **rajz**

