FABORY

Hatlapú csavaranya az ISO szabvány szerint ISO 4032 Acél Felületkezeletlen 5-2 nyomástartó edényekhez M24

Cikkszám	08781.240.001
Márka	-
UBB	951355032909
UNSPSC	31161727
EAN	8715492564702
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M24
Osztály	5-2
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	A nyomástartó edényekhez, tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai:Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken és max.40 bar

Szabványok

ISO	4032

FABORY

túlnyomáson. Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek.A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, elegendő a védjegy és az osztály megjelölése.Ez a tanúsítvány, amelyet ”Lloyd's Register Energy”.nyomástartó edényekhez

Műszaki **specifikációk**

d-D	M24
m (max.)	21.5
P	3
s	36

Műszaki **rajz**

