
FABORY



besajtolható anya, hatlapú Acél Felületkezeletlen M10-16SWG

Cikkszám	12486.100.016
Márka	-
UBB	500656707428
UNSPSC	31161727
EAN	8712423014930
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Info	p = anyagvastagság = befogási tartomány.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

A	15.87
c	7.62
d-D	M10
d	10
Befogási tartomány	16SWG
Furatméret	15.87
s	19.05

Műszaki **rajz**

