
FABORY



Hornyolt menetes betét, A típus DIN 7965 Acél Felületkezeletlen M5X12

Cikkszám	14410.050.012
Márka	-
UBB	950355151966
UNSPSC	31161727
EAN	8715492582119
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Hossz	12 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag	Acél
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet
Típusszám	A
Info	Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.

Szabványok

DIN	7965

Műszaki **specifikációk**

d-D	M5
d2	10
L (mm)	12
n	1.6
P	0.8
Pilot hole ø	8-8.5

Műszaki **rajz**

