
FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású menetes betét, peremmel, SKDZ típus Zinkdruckguß Horganyzott sárga passzivált M5X10**

Cikkszám	14446.050.010
Márka	-
UBB	951355006432
UNSPSC	31161727
EAN	8715492582713
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**


Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Anyag	Zinkdruckguß
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzivált
Menetek	Metrikus menet
Típusszám	SKDZ
Info	Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.

Szabványok

Műszaki **specifikációk**

d-D	M5
d2	11.5
Furat ø (max.)	8
Furat ø (min.)	7.7
L (mm)	10
P	0.8

Műszaki **rajz**



FABORY