FABORY



# Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M5X25

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 24540.050.025 |
| Márka | - |
| UBB | 950353135763 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492633453 |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M5 |
| Hossz | 25 mm |
| Osztály | 4.8 |
| Behajtási tulajdonságok | Horonnyal ellátott |
| Fej alak | Süllyesztett fej |
| Anyag | Acél |
| Felületkezelés | Horganyzott |
| Menetek | Metrikus menet |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| DIN | 963 |
| NEN | ≈2370 |
| BS | ≈4183 |
| NF | ≈E25-123 |
| ISO | ≈2009 |
| ASME | ≈B18.6.7M |

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| d-D | M5 |
| Thread length (min.) | 25 |
| dk (max.) | 9.2 |
| Tövigmenetes L ≤ | 30 |
| k (max.) | 2.5 |
| L (mm) | 25 |
| n | 1.2 |
| P | 0.8 |
| t (min.) | 1 |

## Műszaki **rajz**

