FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M6X70

Cikkszám	24540.060.070
Márka	-
UBB	950353137900
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633743
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	70 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tövigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki **rajz**

