FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M16X35

Cikkszám	24540.160.035
Márka	-
UBB	950353141860
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634313
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M16
Hossz	35 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki **specifikációk**

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Tövigmenetes L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	35
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Műszaki **rajz**

