FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott 4.8 M16X60

Cikkszám	24540.160.060
Márka	-
UBB	950353142280
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634351
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M16
Hossz	60 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Műszaki **specifikációk**

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Tövigmenetes L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	60
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Műszaki **rajz**

