FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M6X30

Cikkszám	24560.060.030
Márka	-
UBB	950353146323
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635051
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott sárga passzivált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tövigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki **rajz**

