FABORY



Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M5X100

Cikkszám	24672.050.100
Márka	-
UBB	500654336204
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010765
csom. 125	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M5
Hossz	100 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Műszaki **specifikációk**

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	100
Kereszthornyok száma	2
P	0.8

Műszaki **rajz**

