
FABORY



D-fejű, **hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Acél Horganyzott fekete passzivált 4.8 M6X12**

Cikkszám	24813.060.012
Márka	-
UBB	500654566131
UNSPSC	31162400
EAN	8712423018518
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzivált
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈14583
DIN	≈7985

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Tövigmenetes L ≤	35
k	4.6
L (mm)	12
P	1
Kulcsnyílás	30

Műszaki **rajz**

