FABORY



Lencsefejű, **hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST3,5X25MM**

Cikkszám	26040.035.025
Márka	-
UBB	950352052282
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651402
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	3.5 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

BS	4174
NF	E25-661 C
DIN	7973 C
ISO	1483 C

Műszaki **specifikációk**

D (mm)	3.5
dk	6.8
f ≈	1.2
k ≈	2.1
L (mm)	25
n	1
P	1.3

Műszaki **rajz**

