FABORY



Süllyesztettfejű, **kereszthornyos, lemezcsavar DIN 7982 C-H Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,9X32MM**

Cikkszám	26430.039.032
Márka	-
UBB	500654568780
UNSPSC	31162400
EAN	8712423018778
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	3.9 mm
Hossz	32 mm
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzivált
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

DIN	7982 CH
ISO	7050 CH
NF	E25-656

Műszaki **specifikációk**

D (mm)	3.9
dk	7.5
k ≈	2.3
L (mm)	32
Kereszthornyok száma	2
P	1.4

Műszaki **rajz**

