FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M24X60**

Cikkszám	51010.240.060
Márka	-
UBB	950351783267
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257208
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M24
Hossz	60 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Műszaki **specifikációk**

d-D	M24
k	15
L (mm)	60

Műszaki **rajz**

P	3
s	36

