FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M27X110**

Cikkszám	51010.270.110
Márka	-
UBB	951351795475
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257376
csom. 3	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M27
Hossz	110 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Műszaki **specifikációk**

d-D	M27
k	17
L (mm)	110

Műszaki **rajz**

P	3
s	41

