
FABORY



Hatlapfejű **csavar peremmel, recézett, DIN** ≈6921 **Rozsdamentes acél A2 70 M5X30**

Cikkszám	51014.050.030
Márka	-
UBB	500634384159
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555302
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M5
Hossz	30 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám

Szabványok

EN	≈1665
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162

FABORY

furatok lefedhetők a karimával.Nincs szükség alátétre.

Műszaki **specifikációk**

d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Műszaki **rajz**

