FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M8X30**

Cikkszám	51050.080.030
Márka	-
UBB	950351789389
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263254
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	30 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125

Műszaki **specifikációk**

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Tövigmenetes L ≤	35
k (max.)	8

Műszaki **rajz**



L (mm)	30
P	1.25
s	6