FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 70 M12X40**

Cikkszám	51050.120.040
Márka	-
UBB	950351791757
UNSPSC	31161605
EAN	8715492263698
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	40 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241

Műszaki **specifikációk**

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Tövigmenetes L ≤	50
k (max.)	12

Műszaki **rajz**



L (mm)	40
P	1.75
s	10