FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M12X230**

Cikkszám	51050.120.230
Márka	-
UBB	500571265478
UNSPSC	31161605
EAN	8715494462945
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M12
Hossz	230 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.


Szabványok

BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Műszaki **specifikációk**

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Tövigmenetes L ≤	50
k (max.)	12

Műszaki **rajz**



L (mm)	230
P	1.75
s	10