FABORY



Hatlapú belső **kulcsnyílású, süllyesztett** fejű **csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A2 M6X10**

Cikkszám	51060.060.010
Márka	-
UBB	950351798943
UNSPSC	31161518
EAN	8715494179164
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály

Szabványok

ISO	10642

	előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki **specifikációk**

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Tövigmenetes L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	10
P	1
s	4
α	90

Műszaki **rajz**

