
FABORY



Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A2 70 M10

Cikkszám	51108.100.001
Márka	-
UBB	950355814878
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268891
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M10
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai:A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre.A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le.Alátét nem szükséges.

Szabványok

ISO	4161
DIN	6923
NF	E25-406

Műszaki **specifikációk**

Műszaki **rajz**

d-D	M10
dc (max.)	21.8
m (max.)	10
P	1.5
s	15

FABORY

