FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M2X10

Cikkszám	51110.020.010
Márka	-
UBB	950353245570
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269027
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M2
Hossz	10 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Műszaki **specifikációk**

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Tövigmenetes L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	10
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Műszaki **rajz**

