FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 Small pack M4X20

Cikkszám	51111.040.020
Márka	-
UBB	951353515590
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270511
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M4
Hossz	20 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet
Info	Small pack

Szabványok

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183

Műszaki **specifikációk**

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tövigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki **rajz**

