FABORY



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M8X50

Cikkszám	51120.080.050
Márka	-
UBB	950353264464
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272133
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M8
Hossz	50 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
BS	≈4183
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

Műszaki **specifikációk**

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Tövigmenetes L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Műszaki **rajz**