
FABORY



Kúpos zárt anya DIN 1587 Rozsdamentes acél A2 50 M30 (≠DIN)

Cikkszám	51409.300.001
Márka	-
UBB	500627338998
UNSPSC	31161705
EAN	8715494538435
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M30
Osztály	50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	1618
DIN	1587

Műszaki **specifikációk**

d-D	M30
dk (max.)	42
h	52
m (max.)	24
P	3.5
s	46
t	38

Műszaki **rajz**

