
FABORY

Hasított illesztőszeg, **nagy terhelésre, A2 DIN** ≈1481 **Stainless spring steel 4X18MM**



Cikkszám	51428.040.018
Márka	-
UBB	500635840027
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785809
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	4 mm
Hossz	18 mm
Anyag	Stainless spring steel
Info	Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.

Szabványok

DIN	≈1481
NEN	≈2458
ISO	≈8752
BS	≈7060

Műszaki **specifikációk**

a	0.65
d1 (max.)	4.6
d1 (min.)	4.4

Műszaki **rajz**

d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	18
s	0.8

